

## Leistungsmerkmale Reinraum Hocker mit Fußauslösung und Rollen

Artikel: 9F63R Integralschaum

Maße in mm

Sitz:	H:	480 - 650
	B:	400
	T:	400

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,24
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,16



### Serienausstattung

		Nutzen
Reinraumtauglichkeit	Luftreinheitsklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 Versiegelte Polster mit Hinterschäumtechnik Reinraumgerechte Materialien Glatte, geschlossene Oberflächen	Zertifizierte Reinraumsicherheit. Jede Partikelemission wird zuverlässig vermieden und Ablagerungen von Partikeln am Stuhl werden verhindert.
Leitfähigkeit	Leitfähig beschichtete Stahlteile Leitfähige Komfortpolster Typischer Ableitwiderstand von 10 hoch 6 Ohm Volumenleitfähige Rollen	Übertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1. 100%ige ESD-Sicherheit.
Sitzfläche	Extragroße Sitzfläche mit einem Durchmesser von 400 mm. Extra starke und weiche Komfortpolsterung von 60 mm.	Fördert automatisch die richtige Sitzhaltung und das aufrechte gesunde Sitzen. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert einen möglichen Blutstau in den Oberschenkeln.
Softcover	Softcover unter der Sitzfläche	Die Ringauslösung und die Mechanik verschwinden unter dem Softcover. So können keine Partikel abgegeben werden. Staub sammelt sich nicht an und die Reinigung wird einfach und effizient.
Sitzausführung	Integralschaumpolster (PU): Das Integralschaum-Polster bietet höchste Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit. Extrem robust, langlebig, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, PVC-frei, blut- und urinbeständig, Brandschutz nach EN 1021, Teil 1 + 2, Farbe schwarz.	Der Einsatz empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen in Berührung kommt. Die Oberfläche ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen. Widerstandsfähig gegen spitze und scharfkantige Teile.
Sitzhöhe	Stufenlose Sitzhöhereinstellung von 480-650 mm durch Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Großes Spektrum der Sitzhöhereinstellung. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.
Technik	Fußauslösung und Ringauslösung	Die Höhenverstellung mittels Fußauslösung ist intuitiv und besonders hygienisch. Zusätzlich lässt sich die Höhe in jeder Sitzposition bequem durch den umlaufenden Griff unter der Sitzfläche, der durch das Softcover geschützt ist, verstellen.
Fußkreuz	Extra kleines Aluminium-Fußkreuz mit einem Durchmesser von 54 cm.	Platzsparend und hohe Mobilität durch die vorhandene Befreiheit.
Rollen/Gleiter	Große, spezielle Laborrollen mit 65 mm Durchmesser. Leichtgängig und einfach zu reinigen.	Kein Wegrollen des Stuhles im unbelasteten Zustand, dadurch minimiertes Unfallrisiko.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich.

## Leistungsmerkmale Reinraum Hocker mit Fußauslösung und Rollen

Artikel: 9F63R Integralschaum

### Maße in mm

Sitz:	H:	480 - 650
	B:	400
	T:	400

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,24
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,16



### Normen

DIN 68 877  
 EN ISO 14644-1  
 DIN EN 61340-5-1  
 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit"  
 Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001  
 Umweltmanagement DIN EN ISO 14001  
 Geprüftes Umweltmanagement EMAS  
 Arbeitsschutzmanagement OHSAS 45001  
 EcoVadis CSR rating 20 Gold

Beschaffungssicherheit.

### Garantie

10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie.

Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit.